

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 215/ CV- BVPHCN Hải Dương, ngày 07 tháng 06 năm 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi : Các Công ty sản xuất , kinh doanh vật tư y tế

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư y tế tiêu hao ngoài danh mục đấu thầu của Sở y tế tỉnh Hải Dương sử dụng tại Bệnh viện trong tháng 6 năm 2022 (có phụ lục danh mục mẫu đính kèm). Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện đề nghị các công ty cung cấp báo giá kèm theo hàng mẫu của danh mục hàng hóa trên .

- Thời gian nhận báo giá : Trước 17h ngày 09/06/2022;
- Hình thức nhận báo giá :


+ Báo giá bằng văn bản , có đóng dấu công ty gửi về địa chỉ : Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương- Số 112 Trần Hưng Đạo – Thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương. Số điện thoại : 02203830086 (Chỉ nhận báo giá qua Văn thư Bệnh viện)

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty .

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Phòng CTXH, CNTT để đăng tải
- Lưu : VT, Dược





BẢNG MỤC VỤ TƯ Y TẾ TIÊU HAO MỖI BÁO GIÁ

STT	Tên hàng hoá	Tên Thương mại	Đặc tính Kỹ Thuật đặc thù	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Giấy phép lưu hành	Mã theo QĐ 5086	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Nhóm theo TT14	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Đơn giá kê khai	Link tra cứu kê khai
1	Kim châm cứu các số tiết trùng vì 10 cái 0.25mm x 25mm		"- Kim châm cứu dùng cho điều trị trong Châm cứu - Hạn sử dụng: 03 năm - Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE - Đường kính: 0.16-0.45mm - Chiều dài: 13-75mm - Kim châm cứu Đông Á vô trùng dùng 1 lần, được khử trùng hợp lệ, đảm bảo độ vô trùng SAL10-6 - Kim sử dụng thép y tế không gỉ 06Cr19Ni10 (S304). Có khả năng chống ăn mòn tốt nếu được bảo quản trong điều kiện tiêu chuẩn. - Đầu kim được mài sắc, đánh bóng sắc nét, không có vết nhám, rìa, gai hoặc móc. - Đầu kim không có bất kỳ đoạn móc hoặc uốn cong nào sau khi tác động mức áp lực và lực châm theo tiêu chuẩn. - Áp lực chịu tác động của kim: 0.4N - 0.6N - Lực châm: 0.7N - 0.9N - Độ cứng của thân kim: (480-650) HV theo thang đo Vickers - Thân kim được cuộn chặt quanh 1 trục gá có đường kính gấp 3 lần thân kim, thân kim không bị nứt, gãy hay tách lớp. + Kim vi nhôm, đúc đồng có khuyến ± Đóng gói: 10 vi/hộp, 10 kim/vi								63,000				
2	Kim châm cứu các số tiết trùng vì 10 cái 0.30mm x 40mm		"- Kim châm cứu dùng cho điều trị trong Châm cứu - Hạn sử dụng: 03 năm - Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE - Đường kính: 0.16-0.45mm - Chiều dài: 13-75mm - Kim châm cứu Đông Á vô trùng dùng 1 lần, được khử trùng hợp lệ, đảm bảo độ vô trùng SAL10-6 - Kim sử dụng thép y tế không gỉ 06Cr19Ni10 (S304). Có khả năng chống ăn mòn tốt nếu được bảo quản trong điều kiện tiêu chuẩn. - Đầu kim được mài sắc, đánh bóng sắc nét, không có vết nhám, rìa, gai hoặc móc. - Đầu kim không có bất kỳ đoạn móc hoặc uốn cong nào sau khi tác động mức áp lực và lực châm theo tiêu chuẩn. - Áp lực chịu tác động của kim: 0.4N - 0.6N - Lực châm: 0.7N - 0.9N - Độ cứng của thân kim: (480-650) HV theo thang đo Vickers - Thân kim được cuộn chặt quanh 1 trục gá có đường kính gấp 3 lần thân kim, thân kim không bị nứt, gãy hay tách lớp. + Kim vi nhôm, đúc đồng có khuyến ± Đóng gói: 10 vi/hộp, 10 kim/vi								22,000				



STT	Tên hàng hoá	Tên Thương mại	Đặc tính Kỹ Thuật đặc thù	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Giấy phép lưu hành	Mã theo QĐ	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Nhóm theo TT14	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Đơn giá kê khai	Link tra cứu kê khai
3	Kim châm cứu các số tiết trùng vì 10 cái 0.3mm x 75mm		<ul style="list-style-type: none"> - Kim châm cứu dùng cho điều trị trong Châm cứu - Hạn sử dụng: 03 năm - Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE - Đường kính: 0.16-0.45mm - Chiều dài: 13-75mm - Kim châm cứu Đông Á vô trùng dùng 1 lần, được khử trùng hợp lệ, đảm bảo độ vô trùng SAL10-6 - Kim sử dụng thép y tế không gỉ 06Cr19Ni10 (S304). Có khả năng chống ăn mòn tốt nếu được bảo quản trong điều kiện tiêu chuẩn. - Đầu kim được mài sắc, đánh bóng sắc nét, không có vết nhám, ria, gai hoặc móc. - Đầu kim không có bất kỳ đoạn móc hoặc uốn cong nào sau khi tác động mức áp lực và lực châm theo tiêu chuẩn. - Áp lực chịu tác động của kim: 0.4N - 0.6N - Lực châm: 0.7N - 0.9N - Độ cứng của thân kim: (480-650) HV theo thang đo Vickers 				5086				7,000				
Tổng cộng:													0		
Tổng cộng : 03MH															

